

ZAPONLACK

ZUSAMMENSETZUNG: Acryl-Dispersion in Lösungsmittelsystem

EIGENSCHAFTEN:

Dient dem Schutz von Metallen: Kupfer, verzinktem Stahl...verhindert jegliche Korrosion Bei Eisenmetalle ist es wichtig zu wissen, dass ZAPONLACK keine Korrosionsinhibitor enthält. Daher im Korrosionsbereich C1 nach ISO 12944 einzusetzen. (Beheizten Gebäuden mit sauberer Atmosphäre, wie z.B. Büros, Geschäfte, Schulen, Hotels.)

ANWENDUNG

Wird in zwei Schichten auf einen sauberen und fettfreien Grund aufgetragen. Anwendung mit Bürste, Roller, Pistole.

Zaponlack ist gebrauchsfertig, kann aber auch leicht mit Thinner synthétique oder cellulosique verdünnt werden.

VERBRAUCH: 10 - 12 m² / Itr

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG: Thinner synthétique oder Thinner cellulosique.

TON: farblos

ASPEKTE: erhältlich in glänzend: Artikelnummer ROBIN: 167-02357

erhältlich in seidenglänzend: Artikelnummer ROBIN: 167-11631

GEBINDE: 750 ml - 2,5 ltr

Fussnote: Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



Peintures ROBIN S.A. 31 rue de la Gare // L-8705 Useldange